



ケーブル

多成分力センサ、動力計、フォースプレート用 多芯ケーブル

型式
 1698A..., 1693A..., 1694A...,
 1681B..., 1683A..., 1685B...,
 1686A..., 1677A..., 1679A...,
 1687B..., 1689B..., 1696A...,
 1697A..., 1678A..., 1688B...

型式 1698AA... V3(メス)コネクタ付3成分力センサ用接続ケーブル(保護設計)



芯数 3
 長さ(m) 1/2/5/sp(最短 0.2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 3 x PFA 緑色φ2mm, プラスチックホース付
 使用温度範囲 -40 ~ 120 °C
 用途 3成分力測定



コネクタ V3 (オス) 3 x BNC (オス)
 保護等級 IP65 IP40
 (EN60529)

型式 1698AB... V3(メス)コネクタ付3成分力センサ用接続ケーブル(保護設計)

芯数 3
 長さ(m) 1/2/5/sp(最短 0.5 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色φ3.6mm
 使用温度範囲 -40 ~ 120 °C
 用途 3成分力測定





コネクタ V3 (オス) Fischer 9ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

※データシートの記載内容は予告なく変更される場合がございます。 購入時には日本キスラー(株)までお問合せください。

型式 1698ACsp V3 (メス)コネクタ付3成分力センサ用接続ケーブル(保護設計)

芯数 3
 長さ (m) sp (最短 2 m/最長 5 m)*
 ケーブル種類 Viton® 社製、金属保護網付
 使用温度範囲 -40 ~ 120 °C
 用途 3成分力測定





コネクタ V3 (オス) Fischer 9ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529) (センサとケーブルを溶接した場合)

* 金属保護網付ケーブルはねじれ防止機能が付いています。Fischerコネクタ保護のためケーブル長は0.5m以上の余裕が必要です。

型式 1698AD2 V3 (メス)コネクタ付2成分力センサ用接続ケーブル(保護設計)

芯数 2
 長さ (m) 2/sp(最短 1 m/最長 10 m)
 ケーブル種類 2 x PFA 緑色φ2mm, プラスチックホース付
 使用温度範囲 -40 ~ 120 °C
 Used for 2成分測定




コネクタ V3 (オス) 2 x BNC (オス)
 保護等級 IP65 IP40
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1693A... M8x0.75 3ピン(メス)コネクタ付3成分力センサ用接続ケーブル


芯数 3
 長さ (m) 1/2/5/sp (最短 0.1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色 $\phi 3.6$ mm – 3 x PFA 青色 $\phi 1$ mm
 使用温度範囲 $-40 \sim 120$ °C
 用途 3成分力測定



コネクタ M8x0.75 3ピン(オス) 3 x Mini-Coax(メス)
 保護等級 IP65 IP40
 (EN60529)

型式 1694A... M8x0.75 3ピン(メス)コネクタ付3成分力センサ用接続ケーブル

芯数 3
 長さ (m) 1/2/5/sp (最短 0.1 m/最長 20 m)
 ケーブル PFA 黒色、 $\phi 3.6$ mm – 3xPFA 青色 $\phi 1$ mm
 使用温度範囲 $-40 \sim 120$ °C
 用途 3成分力測定





コネクタ M8x0.75 3ピン(オス) 3 x KIAG 10-32(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1681B... **Fischer 9ピン(メス)コネクタ付動力計用接続ケーブル**



芯数 8
 長さ (m) 5/10/20/sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定



コネクタ Fischer 9ピン(オス) Fischer 9ピン (ピン)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

型式 1683A_{sp} **Fischer 9ピン(メス)コネクタ付動力計用接続ケーブル**



芯数 3
 長さ (m) sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 3成分力測定



コネクタ Fischer 9ピン(オス)エルボ型 Fischer 9ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

型式 1685B... **Fischer 9ピン(メス)コネクタ付動力計用接続ケーブル**

芯数 8
 長さ (m) 5/10/sp (最短 1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色φ5.6mm
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定





コネクタ Fischer 9ピン(オス) Fischer 9ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1686A... Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用接続ケーブル



芯数 8
 長さ (m) 5/10/sp (最短 1 m/最長 20 m)
 Cable PFA 黒色φ5.6mm
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定



コネクタ Fischer 9 ピン(オス)エルボ型 Fischer 9ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

型式 1677A... Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 8
 Length (m) 5/sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力センサ



コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

型式 1677AQ01sp Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル

芯数 8
 長さ (m) sp (最短 1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色φ5.6mm
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定





コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1677AQ02sp Fischer 9ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 8
 長さ (m) sp (最短 1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 Viton® 社製、金属保護網付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定



コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

型式 1679A... Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ(エルボ)型接続ケーブル



芯数 8
 長さ (m) 5/sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6成分力測定



プラグ Fischer ピン(オス)フランジ(エルボ)型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

型式 1687B... Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル

芯数 3
 長さ (m) 5/sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 3成分力測定





コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ(エルボ)型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1687BQ01sp Fischer 9ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 3
 長さ (m) sp (最短 1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色φ3.6mm
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 3成分力測定



コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP65 IP65
 (EN60529)

型式 1687BQ02sp Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 3
 長さ (m) sp (最短 1 m/最長 5 m)
 ケーブル種類 Viton® 社製、金属保護網付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 3成分力測定



コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

型式 1689B... Fischer 9 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ(エルボ)型接続ケーブル

芯数 3
 長さ (m) 5/sp (最短 2 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 ステンレス製フレキシブル保護管付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 3成分力測定





コネクタ Fischer 9 ピン(オス)フランジ型 Fischer 9 ピン(オス)
 保護等級 IP67 IP65
 (EN60529)

1687B_000-545j-05.16

型式 1696A... Fischer 7 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 6
 長さ (m) 5/sp (最短 1 m/最長 5 m)
 ケーブル種類 Viton® 社製、金属保護網付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 5成分力測定



コネクタ Fischer 7 ピン(オス)フランジ型
 9 ピン(オス) IP67
 (EN60529) Fischer 9 ピン(オス)
 IP65

型式 1697A... Fischer 7 ピン(メス)コネクタ付動力計用 フランジ型接続ケーブル



芯数 3
 長さ (m) 5/sp (最短 1 m/最長 5 m)
 ケーブル種類 Viton® 社製、金属保護網付
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 Used for 3成分力測定



コネクタ Fischer 7 ピン(オス)フランジ型
 保護等級 IP67
 (EN60529) Fischer 9 ピン(オス)
 IP65

型式 1678A... Fischer 9 ピン 延長ケーブル

芯数 8
 長さ (m) 5/10/sp (最短 1 m/最長 20 m)
 ケーブル種類 PFA 黒色φ5.6mm
 使用温度範囲 -5 ~ 70 °C
 用途 6 成分力測定



コネクタ Fischer 9 ピン(メス)
 保護等級 IP65
 (EN60529) Fischer 9 ピン(オス)
 IP65

1687B_000-545j-05.16